



REF · WEB106

Solmatic

قلوي مركز للغسيل الصناعي للأقمشة

الوصف

منتج لغسيل الملابس يُستخدم بالدمج مع منتج Tensomatic في الأنظمة ذات الجرعة الأوتوماتيكية.

الجرعة وطريقة الاستخدام

تتراوح جرعات الاستخدام بين 2 و 10 g لكل kg من الملابس الجافة، حسب درجة الاتساخ وغلّس الماء. تتراوح درجة حرارة الغسيل الموصى بها بين 60 و 80°C.

البيانات الفنية

المظهر	سائل بيّ فاتح شفاف.
(pH 1%)	0.5 -/+ 12.5
الكثافة (20°C)	g/ml 0.02 -/+ 1.24

المكونات الرئيسية

يحتوي على فوسفونات > 5 %، إيثيلين ثنائي أمين رباعي الأسيتات (EDTA) وأملاحه 5-15 %. هيدروكسيد الصوديوم.

العبوة

25 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN3266



لا يُنَلَّع	
قد يكون أكالًا للمعادن.	H290
H373iR قد يسبب أضرارًا في الجهاز التنفسي بعد التعرّض المطوّل أو المتكرّر بالاستنشاق.	
يسبب حروقًا شديدة في الجلد وتلفًا شديدًا في العينين.	H314
يُحَقِّط بعيدًا عن متناول الأطفال.	P102
ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدّات حماية تنفّسية.	P280F
اغسل الملابس الملوّثة قبل إعادة استخدامها.	P363
في حال الابتلاع: اشطف الفم. لا تُحرّض على القيء.	P301+P330+P331
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فورًا جميع الملابس الملوّثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وأبقه في وضعية تُسهّل عليه التنفّس.	P304+P340
في حال ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن ذلك بسهولة. تابع الشطف.	P305+P351+P338
انصل فورًا بمركز مكافحة السموم أو طبيب.	P310
يلزم علاج محدّد.	P321
تخلّص من المحتوى/الوعاء في نقطة جمع عامة للنفايات الخاصة أو الخطرة.	P501b
لا يُخلَط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.

الشركة المصنّعة

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

مراقبة المستندات

مراجعة 9

الإصدار: 06/11/2020

صفحة 2 / 1

الاتصال التجاري

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

