



REF · WEB107

Tensomatic

منظف صناعي للملابس في المغاسل المهنية

الوصف

منتج لغسيل الملابس يُستخدَم بالتركيب مع منتج Solmatic في الأنظمة ذات الجرعات الأوتوماتيكية. يمكن استخدامه أيضاً كغسيل أولي أو كمنتج وحيد.

الجرعة وطريقة الاستخدام

تتراوح جرعات الاستخدام بين 2 و 8 g لكل kg من الملابس الجافة، بحسب درجة الاتساخ. قابل للاستخدام في أي درجة حرارة وغُسر.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أزرق شفاف.
pH	0.7 -/+ 9.3

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على: أقل من 5 % : مواد خافضة للتوتر السطحي أنيونية، صابون، مُبيّضات بصرية. مساوٍ أو أعلى من 5 % ولكن أقل من 15 % : مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية. BENZISOTHIAZOLINONE، LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE، SODIUM PYRITHIONE، كحولات C12-14(عدد زوجي)، مُؤيلة(5-15)

العبوة

.kg 20

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



لا يُبتَلَع

يسبب تلفاً شديداً للعينين.

H318

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

P102

تجنّب ملامسة العينين أو الجلد أو الملابس.

P262

في حال ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلاً. تابع الشطف.

P305+P351+P338

انصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو بطبيب.

P310

لا يُخلَط مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.