

REF · WEB014

Osmosec R

Professioneller Klarspüler für osmotisiertes Wasser in Industriespülmaschinen



BESCHREIBUNG

Nachspülzusatz zur Verwendung im letzten Klarspülgang beim automatischen Spülen von Geschirr, besonders in Fällen, in denen eine wirksame Schaumkontrolle erforderlich ist. Hinterlässt keine Restgerüche oder -geschmäcker, die die gespülten Teile kontaminieren könnten.

DOSIERUNG UND ANWENDUNGSWEISE

Die Anwendungsdosen liegen zwischen 0.3 und 1 g/l, bei einer Temperatur zwischen 65 und 80 °C. Zur Verbesserung der Leistung wird die automatische Dosierung empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen Rote transparente Flüssigkeit.

pH-Wert 2.8 +/- 0.5

HAUPTBESTANDTEILE

Enthält nichtionische Tenside 5-15 %. Alkohol C10-C12 ethoxyliert/propoxyliert, Dodecanol ethoxyliert/propoxyliert.

GEBINDE

10 kg.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG ODER HANDHABUNG

GEFAHR



NICHT VERSCHLUCKEN

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Nicht mit anderen Chemikalien mischen.

Vor Gebrauch des Produkts das Sicherheitsdatenblatt (SDB) beachten.

HERSTELLER

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

DOKUMENTENKONTROLLE

Rev. 12

Ausgabe: 21/07/2021

Seite 1 / 1

VERTRIEB

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com