

REF · WEB120

Oximatic

Aktivsauerstoff-Bleichmittel für industrielle Wäschereien



BESCHREIBUNG

Bleichmittel auf Basis von stabilisiertem Wasserstoffperoxid mit hoher Oxidationskraft. Hohe Leistung, Wirtschaftlichkeit und Sauberkeit in allen Waschprogrammen. Belebt die Farben der Gewebe und kann bei jeder Art von Textilfaser eingesetzt werden. Wirksam bei jeder Wasserhärte und allen Temperaturen.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Dosierung zwischen 2 und 6 g pro kg Trockenwäsche. Die Anwendung erfolgt über eine automatische Peristaltik-Dosierpumpe.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen Farblose, transparente Flüssigkeit.

pH 2.5 +/- 1.5

Dichte (20°C) 1.11 +/- 0.02 g/ml

HAUPTBESTANDTEILE

Enthält Bleichmittel auf Sauerstoffbasis > 30 %, Wasserstoffperoxid 30 %.

GEBINDE

21 kg.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG UND HANDHABUNG

GEFAHR UN-Nr.: UN2014



NICHT EINNEHMEN

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

H302+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P273-P501a Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Nicht mit anderen chemischen Produkten mischen.

Vor Gebrauch des Produkts das Sicherheitsdatenblatt (SDB) beachten.

HERSTELLER

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

DOKUMENTENKONTROLLE

Rev. 10

Ausgabe: 10/02/2023

Seite 1 / 1

VERTRIEB

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com