

REF · WEB310

Tensomatic +

Konzentriertes Flüssigwaschmittel für industrielle Wäscherei



BESCHREIBUNG

Konzentriertes Waschmittel mit kontrolliertem Schaum, nützlich für die Wäsche aller Arten von Kleidung, weiß oder farbig. Besonders geeignet für automatische Dosiersysteme. Sein hoher Tensidgehalt verleiht ihm eine große Fleckentfernungskraft. Kann in Kombination mit dem Produkt Solmatic oder als Einzelprodukt verwendet werden.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Die Anwendungsdosen liegen je nach Verschmutzungsgrad zwischen 1 und 6 g pro kg Trockenwäsche. Bei jeder Temperatur und Härte verwendbar.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen Grüne Flüssigkeit.

pH 9.5 +/- 0.5

HAUPTBESTANDTEILE

Enthält Phosphonate < 5 %, nichtionische Tenside 5-15 %, Seife 5-15 %, optische Aufheller < 5 %, Duftstoffe < 5 %, LIMONENE, CITRONELLOL, LINALOOL.

GEBINDE

20 kg.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG ODER HANDHABUNG

GEFAHR



NICHT VERSCHLUCKEN

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P273-P501a Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter der örtlichen Vorschriften entsprechend zuführen.

Nicht mit anderen chemischen Produkten mischen.

Vor Gebrauch des Produkts das Sicherheitsdatenblatt (SDB) beachten.

HERSTELLER

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

DOKUMENTENKONTROLLE

Rev. 1

Ausgabe: 28/03/2017

Seite 1 / 1

VERTRIEB

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com